


Sorteringsstation - Kompakt



Lille, stilren og kompakt sorteringsstation til brugernær kildesortering.

Takket være indkastenes forskellige form øges mulighederne for god sortering. Passer til fx frokoststuer, ankomsthaller, sygehuse, skoler og gallerier.

Vælg mellem 1 – 4 indkast for at opfylde netop dit behov.





5801-60A



5802-60AB



5803-60CAB



5804-60ACBA

Sorteringsstation Kompakt

- **Beregnet til 1-4 stk 60-liters sække**
- **Vælg mellem flere åbninger**
- **Enkel tømning – åbn låget og løft sækken lige op**
- **Fremstillet af pulverlakeret varmforzinket stål**

Åbninger og rækkefølge

Vælg mellem 4 indkast. Disse kan samles i valgfri rækkefølge. Se eksempel ovenfor.

- A - Stor åbning til brændbart affald
- B - Diagonalt spor til papir og aviser
- C - Rundt hul til pant, glas eller krus
- D - Langstrakt åbning for plast og emballage



A



B



C



D

Sorteringsstation Kompakt

Art nr	Beskrivelse	Mål, mm		
		bredde	dybde	højde
5801-60W	1 indkast 60 lit. Udskift W med A,B,C eller D	280	312	750
5802-60WX	2 indkast, WX. 2x60 lit. Udskift WX med A,B,C eller D i ønsket rækkefølge	560	312	750
5803-60WXY	3 indkast, WXY. 3x60 lit. Udskift WXY med A,B,C eller D i ønsket rækkefølge	840	312	750
5804-60WXYZ	4 indkast, WXYZ. 4x60 lit. Udskift WXYZ m A,B,C eller D i ønsket rækkefølge	1120	312	750
Tilvalg				
5800-601-P	Låg			
580X-602-P	Hængsler på indkastlåg. Betyder at indkastlågene sidder fast. Ved 2-4 indkast skal der bruges 2 hængsler.			
5800-603	Beslag til vægmontering.	180	30	580

14-10 DK



Låg
(art nr 5800-601-P)



Indkastlåg med hængsel
(art nr 5801-602M)



Beslag til vægmontering
(art nr 5800-603)



Rubæk & Co. A/S
Knud Bro Alle 8
3660 Stenløse
Tlf: 47172800
www.rubaek.dk
info@rubæk.dk

Ret til konstruktions- og sortimentsændringer forbeholdes
Seneste information findes altid på www.rubaek.dk